

TTSeal 5020

RENOSTOP

TriTec TTSeal 5020 Renostop is een elastische stopverfvervanger die gebruikt wordt als vervanger van de traditionele stopverf bij het plaatsen van o.a. stalen ramen, gelaagd glas, monumentaal glas, isolatieglas maar ook in houten en betonnen constructies.

Verwerkingsadvies

Zorg dat eventuele aanwezig vuil en stof wordt verwijderd en dat er geen vocht in de sponning aanwezig is. Goed ontvetten met een cleaner en deze laten luchten en de ontvette sponning niet meer aanraken. Poreuze ondergronden eventueel voorzien van een primer.

Omdat bij gebruik van de stoppasta de ruit wordt afgewerkt met een stoprand is er geen ventilatie rond de ruit meer mogelijk. Belangrijk is dan ook dat de omtrekspeling van het glas zonder luchtkamers gevuld dient te worden. Hierin optredend condens vocht kan schade aan het glas toebrengen. Advies is dan ook een omtrekspeling van 5mm rond om het glas aan te houden om deze goed te kunnen vullen.

Na aanbrengen van de stoppasta voordat de huidvorming plaatsvindt, met een siliconenspatel de stoprand strak afwerken. Overtollige afwerkzeep direct verwijderen en met schoon leidingwater naspoelen.

Kenmerken en eigenschappen

- Overschilderbaar (verdraagzaamheidstest wordt geadviseerd)
- Geeft geen rimpels of barsten en is onderhoudsarm
- Toepassing als klassieke stoprand, voor beglazingen met een roede-verdeling en beglazingen in slank staal.

Verdraagzaamheid

TriTec TTSeal 5020 Renostop is verdraagzaam met de randverbindingen van isolatieglas. Voor onbekende samenstellingen van het isolatieglas adviseren wij om te overleggen met ons. Geen neopreen blokjes gebruiken omdat deze doorslag kunnen geven in de stoprand.

TTSeal 5020

Wit / White

Batch: 9232710

600 ml

Assortiment

Standaardkleuren: Wit, Zwart

Verpakking: Worsten 600ml, 12 stuks per doos



www.tri-tec.nl



Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot 30°C
Huidvorming:	25-30 min
Doorharding na 24 uur / 48 uur	3mm / 6mm
Uitzakken:	nihil
Rek bij breuk	120%
Krimp	< 3%
Soortelijk gewicht	1,2 g/ml
Duurzaam toelaatbare vervorming	7,5%
Treksterkte	0,6 N/mm ²

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (max. 30°C). Tenminste 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.

Veiligheid

Langdurig contact met de huid voorkomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico.

Garantie

Tritec B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

TTSeal 5020

Wit / White

Batch: 9232710

600 ml



www.tri-tec.nl